

6–7 | Plastenke za izpiranje oči s sterilno raztopino natrijevega klorida (raztopina kuhinjske soli)

- Za izpiranje tujkov – enostavna in hitra uporaba
- Plastenka z ergonomsko oblikovano skledico za oči in pokrovom proti prahu
- Skladnost s standardom DIN EN 15154-4 – zaprta ima rok uporabe 3 leta

Vsebina plastenke: raztopina natrijevega klorida. Standard: DIN EN 15154-4. Uporaba: za izpiranje tujkov. Dob. enota: 3.

6 | Prostornina: 200 ml. Čas izpiranja na plastenko pribl.: 2 min. Dobava: 3 x 200 ml.

Št. 111 605 6F € / DE 37,90

7 | Prostornina: 500 ml. Čas izpiranja na plastenko pribl.: 5 min. Dobava: 3 x 500 ml.

Št. 111 606 6F € / DE 49,90

9–10 | Stenske omarice za nujne primere s plastenkami za izpiranje oči

- Enostavna in hitra uporaba pri poškodbah oči
- Plastenka z ergonomsko oblikovano skledico za oči in pokrovom proti prahu
- Skladnost s standardom DIN EN 15154-4 – zaprta ima rok uporabe 3 leta

Standard: DIN EN 15154-4. Višina: 270 mm. Širina: 225 mm. Globina: 110 mm. Način pritrditve: stenska montaža.

Prostornina: 700 ml. Vsebina plastenke: raztopina kuhinjske soli / sterilna raztopina fosfatnega pufra z nevtralno pH-vrednostjo. Dobava: 1 x 500 ml raztopina kuhinjske soli, 1 x 200 ml sterilne raztopine fosfatnega pufra z nevtralno pH-vrednostjo. Uporaba: za nevtralizacijo kislin / za izpiranje tujkov.

9 | Št. 111 608 6F € 77,90

Prostornina: 1000 ml. Vsebina plastenke: raztopina kuhinjske soli. Dobava: 2 x 500 ml raztopine kuhinjske soli. Uporaba: za izpiranje tujkov.

10 | Št. 111 609 6F € 72,90

11–12 | Ročne prhe za oči z razpršilnikom

- Učinkovita prva pomoč pri tujkih v očesu, opeklinah, razjedah, oparinah itd.
- V skladu z DIN EN 15154-1/2 oziroma DIN 12899, priložene tablice z navodili, priključitev na obstoječ vodovodni priključek za hladno vodo
- Glave prhe z razporeditvijo vode po veliki površini in mehkim curkom, gumijasti pokrovi okoli razpršilnikov

Maks. tlak do: 6 bar. Navoj: 1/2 col. Višina: 260 mm. Globina: 75 mm. Dolžina cevi: 1.5 m. Pretok: 6 l/min. Material: medenina / umetna masa. Način pritrditve: stenska montaža. Tlak min.: 2 bar.

11 | Barva: rdeča.

Št. 177 085 6F € 235,-

12 | Barva: zelena.

Št. 177 084 6F € 235,-

13–14 | Prhe za oči s koritom in 2 razpršilnikoma

- Učinkovita prva pomoč pri tujkih v očesu, opeklinah, razjedah, oparinah itd.
- V skladu z DIN EN 15154-1/2 oziroma DIN 12899, priložene tablice z navodili, priključitev na obstoječ vodovodni priključek za hladno vodo
- Glave prhe z razporeditvijo vode po veliki površini in mehkim curkom, gumijasti pokrovi okoli razpršilnikov

Maks. tlak do: 6 bar. Navoj: 1/2 col. Višina: 260 mm. Globina: 395 mm. Pretok: 12 l/min. Material: nerjavno jeklo, praškasto lakirano / umetna masa. Način pritrditve: stenska montaža. Tlak min.: 2 bar.

13 | Barva: rdeča.

Št. 177 087 6F € 379,-

14 | Barva: zelena.

Št. 177 086 6F € 379,-

17–18 | Prhe za izpiranje pri poškodbah

- Učinkovita prva pomoč pri opeklinah, razjedah, oparinah itd.
- V skladu z DIN EN 15154-1/2 oziroma DIN 12899, priložene tablice z navodili, priključitev na obstoječ vodovodni priključek za hladno vodo
- Glave prhe z razporeditvijo vode po veliki površini in mehkim curkom

Maks. tlak do: 6 bar. Navoj: 1 col. Višina: 600 mm. Globina: 685 mm. Pretok: 30 l/min. Material: nerjavno jeklo, praškasto lakirano / umetna masa. Način pritrditve: stenska montaža. Tlak min.: 2 bar.

17 | Barva: rdeča.

Št. 177 092 6F € 439,-

18 | Barva: zelena.

Št. 177 090 6F € 439,-

8 | Plastenke za izpiranje oči s sterilno puferno raztopino fosfata

- Za nevtralizacijo kislin in številnih alkalnih snovi – enostavna in hitra uporaba
- Plastenka z ergonomsko oblikovano skledico za oči in pokrovom proti prahu
- Skladnost s standardom DIN EN 15154-4 – zaprta ima rok uporabe 3 leta

Prostornina: 200 ml. Vsebina plastenke: raztopina pufernega fosfata. Čas izpiranja na plastenko pribl.: 2 min. Dobava: 3 x 200 ml. Standard: DIN EN 15154-4. Uporaba: za nevtralizacijo kislin. Dob. enota: 3.

8 | Št. 111 607 6F € / DE 49,90



6



8



Video Online!



9



12



13



15

15–16 | Prhe za izpiranje telesa in oči pri poškodbah

- Osrednja, učinkovita prva pomoč pri tujkih v očesu, opeklinah, razjedah, oparinah itd.
- V skladu z DIN EN 15154-1/2 oziroma DIN 12899, priložene tablice z navodili, priključitev na obstoječ vodovodni priključek za hladno vodo
- Glave prhe z razporeditvijo vode po veliki površini in mehkim curkom, gumijasti pokrovi okoli razpršilnikov

Maks. tlak do: 6 bar. Navoj: 1 col. Višina: 2230 mm. Globina: 855 mm. Pretok: 30 l/min. Material: nerjavno jeklo, praškasto lakirano / umetna masa. Način pritrditve: stenska montaža. Tlak min.: 4 bar.

15 | Barva: rdeča.

Št. 177 089 6F € 1.245,-

16 | Barva: zelena.

Št. 177 088 6F € 1.245,-



Brezplačna dostava.
Več kot 70.000 izdelkov.

Naročila na brezplačni telefon 080 1032

KAISER+KRAFT